


## 高压静电制备微球装置 MBE-1

MBE-1是实验型高压静电法制备纳米微球的装置。采用静电纺丝的原理，通过在微流针头施加直流高压，喷出的微粒在不相溶相中形成微球。



### 技术特点：

- 专为静电纺丝收集设计；
- 模块式设计，便于移动；
- 可与静电纺丝其他装置搭配使用；
- 喷头可XYZ轴手动移动；

### 主体支架


- PP聚丙烯材料，绝缘防静电；
- 底板尺寸300\*200mm，可放置各种规格的磁力搅拌器；
- 喷头支架可水平/垂直移动，适应不同高度的烧杯，方便的调节喷头和液面的距离；

### 喷头



- 专门设计的电纺喷头，快速更换各种规格的针头；
- 专门的高压输入端子固定位，稳固固定；

### 成套

- 我公司提供高压电源，注射泵，磁力搅拌器等配套装置；
- 专门的接地端子，快速的与磁力搅拌器连接；



### 尺寸信息



单位：mm

\* 如需其他尺寸，请联系我们的售前服务工程师

上海楚柏实验室设备有限公司

地址：上海市松江区高技路655号绿亮科技园3号楼 (201601)

技术服务电话：021-67696665 客户服务电子信箱：services@truelab.cn